

Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798

Артикульный номер: 3404102



Шайба согласно DIN 6798, форма А.



St

Сталь



G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3404102
Тип	SWS M10 G
Обозначение 1	Стопорная шайба
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,125 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Высота	2,7 мм
Толщина листа	0,11 in
Размер D	0,71 in
Размер d	0,41 in
Размер d	10,5 мм
Размер d макс.	18 мм
Размер d мин.	18 мм
Размер h	2,7 мм

Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798

Артикульный номер: 3404102



Технические характеристики

Резьба	M10
Внутренний диаметр	0,41 мм
Конструкция предохранительной шайбы	открытые внешние зубья