

Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798

Артикульный номер: 3404056



Шайба согласно DIN 6798, форма А.



St

Сталь



G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3404056
Тип	SWS M5 G
Обозначение 1	Стопорная шайба
Производитель	OBO
Размер	M5
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,022 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Высота	1,8 мм
Размер d	5,3 мм
Размер d мин.	10 мм
Размер h	1,8 мм

Технические характеристики

Резьба	M5
Внутренний диаметр	5,3 мм
Конструкция предохранительной шайбы	открытые внешние зубья