

Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798 A2

Артикульный номер: 3404331



Шайба согласно DIN 6798, форма A.





A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3404331
Тип	SWS M6 A2
Обозначение 1	Стопорная шайба
Производитель	OBO
Размер	M6
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,04 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0017 кг CO ₂ е / 1 Шт.

Размеры



Высота	2,1 мм
Толщина листа	0,08 in
Размер D	0,43 in
Размер d	0,25 in
Размер d	6,4 мм
Размер d мин.	11 мм
Размер h	2,1 мм

Технические характеристики

Резьба	M6
Внутренний диаметр	0,25 мм
Конструкция предохранительной шайбы	открытые внешние зубья