

# Технический паспорт

## Стопорная шайба DIN 6798 A4

Артикульный номер: 3404372



Шайба согласно DIN 6798, форма А.



CE

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| A4 | Нержавеющая сталь             |
| 2B | без обработки, дообработанный |

### Исходные данные

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 3404372                           |
| Тип                                                        | SWS M6 A4                         |
| Обозначение 1                                              | Стопорная шайба                   |
| Производитель                                              | OBO                               |
| Размер                                                     | M6                                |
| Материал                                                   | Нержавеющая сталь                 |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный     |
| Стандарт поверхности                                       |                                   |
| Минимальная единица продажи                                | 100                               |
| Единица расхода                                            | Шт.                               |
| Масса                                                      | 0,036 кг                          |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                        |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,0041 кг CO <sub>2</sub> / 1 Шт. |


# Технический паспорт

## Стопорная шайба DIN 6798 A4

Артикульный номер: 3404372



### Размеры



|                |        |
|----------------|--------|
| Высота         | 2,1 мм |
| Размер d       | 6,4 мм |
| Размер d макс. | 11 мм  |
| Размер d мин.  | 11 мм  |
| Размер h       | 2,1 мм |

### Технические характеристики

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Резьба                              | M6                     |
| Внутренний диаметр                  | 6,4 мм                 |
| Конструкция предохранительной шайбы | открытые внешние зубья |