

Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798

Артикульный номер: 3404064



Шайба согласно DIN 6798, форма А.



St

Сталь



G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3404064
Тип	SWS M6 G
Обозначение 1	Стопорная шайба
Производитель	OBO
Размер	M6
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,036 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Высота	2,1 мм
Толщина листа	0,08 in
Размер D	0,43 in
Размер d	0,25 in
Размер d	6,4 мм
Размер d макс.	11 мм
Размер d мин.	11 мм
Размер h	2,1 мм

Технические характеристики

Резьба	M6
Внутренний диаметр	0,25 мм
Конструкция предохранительной шайбы	открытые внешние зубья