

Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798 A2

Артикульный номер: 3404358



Шайба согласно DIN 6798, форма А.





A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3404358
Тип	SWS M8 A2
Обозначение 1	Стопорная шайба
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,08 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0032 кг CO ₂ е / 1 Шт.

Размеры



Высота	2,4 мм
Толщина листа	0,09 in
Размер D	0,59 in
Размер d	0,33 in
Размер d	8,4 мм
Размер d мин.	15 мм
Размер h	2,4 мм

Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798 A2

Артикульный номер: 3404358



Технические характеристики

Резьба	M8
Внутренний диаметр	0,33 мм
Конструкция предохранительной шайбы	открытые внешние зубья