

Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798 A4

Артикульный номер: 3404377



Шайба согласно DIN 6798, форма А.



CE

- A4** Нержавеющая сталь
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3404377
Тип	SWS M8 A4
Обозначение 1	Стопорная шайба
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,08 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798 A4



Артикульный номер: 3404377

Размеры



Высота	2,4 мм
Размер d	8,4 мм
Размер d макс.	15 мм
Размер d мин.	15 мм
Размер h	2,4 мм

Технические характеристики

Резьба	M8
Внутренний диаметр	8,4 мм
Конструкция предохранительной шайбы	открытые внешние зубья