

Технический паспорт

Распределительная коробка Т 25, вставное уплотнение

Артикульный номер: 2007029



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Круглая форма с вставными уплотнениями по бокам и штамповкой под отверстия на дне. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных листах и для резьбы на дне. С возможностью внутреннего закрепления. С несъемной крышкой для клемм. Изготовлено из устойчивых к УФ материалов, не содержащих галогены. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °С. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.



PP полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2007029
Тип	Т 25
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с вводами
Производитель	OVO
Размер	Ø80x51
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	4,19 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Распределительная коробка T 25, вставное уплотнение


Артикульный номер: 2007029



Размеры



Высота | 51 мм



Технический паспорт

Распределительная коробка Т 25, вставное уплотнение

Артикульный номер: 2007029



Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество вводов	4
Способ ввода	Вставной уплотнитель
Способ ввода	Кабель
Вид прохода через корпус	Ступенчатая мембрана, обрезная
Расчетное изоляционное напряжение (U _i)	500 V
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	защелкиваемый
Ввод сзади	да
Электрические вводы	4 x M25
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	круглой формы
Повышение живучести конструкции	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Внутренние размеры на просвет	Ø63x45 мм
С экранированием	нет
С крышкой	да
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение мин.	2,5 мм ²
Номинальное напряжение	500 V
Пломбируемая	нет
Вид защиты	IP65
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Стойкий к атмосферным воздействиям	нет