

Технический паспорт

Напольный бокс Telitank T12L

Артикульный номер: 7408100



Напольные боксы Telitank предназначены для монтажа в помещениях с сухим или влажным типом уборки пола. Они устанавливаются на крышках монтажных оснований и кабельных каналов, а также в двойных и фальшполах. Для крепления необходимо системное отверстие DAT. В напольных боксах Telitank возможен монтаж электроустановочных изделий с суппортом с разметкой под винты 60 мм. Все отверстия для крепления предполагают вертикальное расположение винтов. Устройства серии Modul 45 вставляются и защелкиваются в соответствующие накладки. Все корпуса напольных боксов Telitank изготовлены из ударпрочного полиамида и поэтому способны выдерживать высокие нагрузки. Так как напольные боксы Telitank устанавливаются стационарно, при проектировании необходимо обратить внимание на то, чтобы они не располагались на путях перемещения людей и предметов.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7408100
Тип	T12L 00C 9011
Обозначение 1	Напольный бокс
Производитель	OBO
Размер	375x154x109
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	110 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Напольный бокс Telitank T12L


Артикульный номер: 7408100



Размеры



Длина	375,5 мм
Ширина	154 мм
Высота	108,5 мм



Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	12
Количество встраиваемых устройств, обратная сторона	4
Количество встраиваемых устройств, передняя сторона	4
Исполнение	горизонтальный
Подходит для полов с влажным типом уборки	да
Подходит для стандартного материала выключателя	да