


Технический паспорт

Накладка Telitank T12L глухая, для продольной стороны

Артикульный номер: 7408132



Накладка глухая для продольной стороны напольного бокса T12L (1/1 длины).




PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	7408132
Тип	T12L P04S 9011
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	без схемы перфорации для T12L
Производитель	OVO
Размер	284x88mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,46 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,166 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	88 мм
Ширина	284 мм
Высота	2 мм

Технический паспорт

Накладка Telitank T12L глухая, для продольной стороны

Артикульный номер: 7408132



Технические характеристики

Применение	Напольный бокс
Количество отверстий CEE-/Pegilex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество одинарных отверстий	0
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	навинчиваемый
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	да
Возможность монтажа уплотнения	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Монтажная техника	Прочее