

Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с отверстием для одинарной розетки Modul 45



Накладка с прямоугольным отверстием для одинарного устройства серии Modul 45, для продольной стороны напольного бокса T12L (1/4 длины) или для торцевой стороны напольного бокса T12L (1/2 длины).



PA Полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	7408148
Тип	T12L P15S 9011
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для одинарного Modul 45 в T12L
Производитель	OBO
Размер	71x88x12
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,074 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с отверстием для одинарной розетки Modul 45



Размеры



Длина	88 мм
Ширина	71 мм
Высота	2 мм

Технические характеристики

Применение	Напольный бокс
Количество отверстий CEE-/Perilex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество одинарных отверстий	1
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	навинчиваемый
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Монтажная техника	Размер растра M45