

# Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с отверстием для одинарной розетки Modul-45

Артикульный номер: 7408156



Накладка с прямоугольным отверстием для двойной розетки серии Modul 45, для продольной стороны напольного бокса T12L (1/3 длины).



PA Полиамид

## Исходные данные

Артикульный номер	7408156
Тип	T12L P16S 9011
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для двойного Modul 45 в T12L
Производитель	OBO
Размер	94.5x88mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,546 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0825 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с отверстием для одинарной розетки Modul-45

Артикульный номер: 7408156



## Размеры



Длина	88 мм
Ширина	95 мм
Высота	2 мм

## Технические характеристики

Применение	Напольный бокс
Количество отверстий CEE-/Pegilex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество одинарных отверстий	0
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	2
Вид крепления	навинчиваемый
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Монтажная техника	Размер растра M45