

# Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с круглым отверстием для розетки EKR

Артикульный номер: 7408172



Накладка с 1 отверстием (Ø 45 мм, межосевое расстоянием 71 мм) для 1-го электроустановочного изделия с суппортом, для продольной стороны напольного бокса T12L (1/4 длины) или для торцевой стороны напольного бокса T12L (1/2 длины).



PVC Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	7408172
Тип	T12L P1S 9011
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	1xEK для T12L
Производитель	OVO
Размер	71x88mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с круглым отверстием для розетки EKR

Артикульный номер: 7408172



## Размеры



Длина	88 мм
Ширина	71 мм
Высота	2 мм

## Технические характеристики

Применение	Напольный бокс
Количество отверстий CEE-/Perilex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество одинарных отверстий	1
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	навинчиваемый
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Монтажная техника	Несущая скоба