


Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с 4 круглыми отверстиями для розеток EKR

Артикульный номер: 7408196



Накладка с 4 отверстиями (Ø 45 мм, межосевое расстояние 71 мм) для 4-х электроустановочных изделий с суппортом, для продольной стороны напольного бокса T12L (1/1 длины).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	7408196
Тип	T12L P4S 9011
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	4xEK для T12L
Производитель	OVO
Размер	284x88mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	4,42 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1883 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с 4 круглыми отверстиями для розеток EKR

Артикульный номер: 7408196



Размеры



Длина	88 мм
Ширина	284 мм
Высота	2 мм

Технические характеристики

Применение	Напольный бокс
Количество отверстий CEE-/Perilex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество одинарных отверстий	4
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	навинчиваемый
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Монтажная техника	Несущая скоба