


Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с отверстием для розетки СЕЕ, с
крепежной разметкой 60 мм
Артикульный номер: 7408204



Накладка с 1 отверстием (Ø 70 мм) и винтовым креплением 60 x 60 мм для розеток СЕЕ, для продольной стороны напольного бокса T12L (1/3 длины).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	7408204
Тип	T12L P7S 9011
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	СЕЕ для T12L
Производитель	OBO
Размер	94.5x88mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,13 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,064 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с отверстием для розетки CEE, с
крепежной разметкой 60 мм
Артикульный номер: 7408204



Размеры



Длина	88 мм
Ширина	95 мм
Высота	2 мм

Технические характеристики

Применение	Напольный бокс
Количество отверстий CEE-/Perilex	1
Количество тройных отверстий	0
Количество одинарных отверстий	0
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	навинчиваемый
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Монтажная техника	CEE 60 x 60 мм