


Технический паспорт

Накладка Telitank T4B с 2 круглыми отверстиями для розеток ЕК

Артикульный номер: 7408252



Накладка с 2 отверстиями (Ø 45 мм) для 2-х электроустановочных изделий с суппортом (версия ЕК), для продольной стороны напольного бокса Т4В (1/1 длины).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	7408252
Тип	T4B P3S 9011
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	2xEK для T4B
Производитель	OVO
Размер	110x77mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,14 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0631 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Накладка Telitank T4B с 2 круглыми отверстиями для розеток ЕК


Артикульный номер: 7408252



Размеры



Длина	77 мм
Ширина	110 мм
Высота	2 мм



Технические характеристики

Применение	Напольный бокс
Количество отверстий СЕЕ-/Perilex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество одинарных отверстий	2
Количество единиц	2
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Монтажная техника	Несущая скоба