


Технический паспорт

Накладка Telitank T4B с отверстием для розетки СЕЕ, с
крепежной разметкой

Артикульный номер: 7408260



Накладка с 1 отверстием (Ø 70 мм) и винтовым креплением 60 x 60 мм для розеток СЕЕ, для продольной стороны напольного бокса Т4В (1/1 длины).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	7408260
Тип	T4B P5S 9011
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	СЕЕ для Т4В
Производитель	OBO
Размер	110x77mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,15 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0737 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Накладка Telitank T4B с отверстием для розетки CEE, с
крепежной разметкой

Артикульный номер: 7408260



Размеры



Длина	77 мм
Ширина	110 мм
Высота	2 мм

Технические характеристики

Применение	Напольный бокс
Количество отверстий CEE-/Perilex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество одинарных отверстий	1
Количество единиц	1
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	навинчиваемый
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Вид устройства	CEE
Монтажная техника	CEE 60 x 60 мм