


Технический паспорт

Напольный бокс Telitank T8NL

Артикульный номер: 7408498



Напольный бокс для монтажа 8 отдельных электроустановочных изделий с суппортом с 4 сторон. Разделение разных групп электроснабжения (4 + 4) осуществляется с помощью разделительной перегородки. При использовании электроустановочных изделий с несколькими вводами можно увеличить количество внешних подключений. Расстояние между крепежными винтами электроустановочных изделий: 60 мм, вертикальное.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7408498
Тип	T8NL 00C 7035
Обозначение 1	Напольный бокс
Производитель	OBO
Размер	225x225x125
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	123,33 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,8071 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Напольный бокс Telitank T8NL



Артикульный номер: 7408498

Размеры



Длина	225 мм
Ширина	225 мм
Высота	138 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	8
Количество встраиваемых устройств, обратная сторона	2
Количество встраиваемых устройств, передняя сторона	2
Исполнение	горизонтальный
Подходит для полов с влажным типом уборки	да
Подходит для стандартного материала выключателя	да