

Технический паспорт

Накладка Telitank T4L/T8NL, глухая

Артикульный номер: 7408440



Накладка глухая для торцевой стороны напольных боксов T4L и T8NL или для продольной стороны напольных боксов T4L и T8NL (1/2 длины).



PA Полиамид

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 7408440 |
| Тип | T8NL P01 7035 |
| Обозначение 1 | Крышка |
| Обозначение 2 | без сх перфорации для T4L/T8NL |
| Производитель | OBO |
| Цвет | светло-серый; RAL 7035 |
| Материал | Полиамид |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,732 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0926 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт

Накладка Telitank T4L/T8NL, глухая


Артикульный номер: 7408440



Размеры



Ширина 85 мм



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Применение | Напольный бокс |
| Количество отверстий CEE-/Perilex | 0 |
| Количество тройных отверстий | 0 |
| Количество одинарных отверстий | 0 |
| Количество овальных отверстий | 0 |
| Количество квадратных отверстий | 0 |
| Количество круглых отверстий | 0 |
| Количество двойных отверстий | 0 |
| Вид крепления | с фиксатором |
| Поле для маркировки | нет |
| Глухая крышка | да |
| Подходит для поля для надписей | нет |