


Технический паспорт

Фиксатор, усиленный ТКН ZL

Артикульный номер: 6355805



Фиксатор со скользящей гайкой для крепления профильных реек на стальных конструкциях.
Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 30 мм.

Фиксатор применяется в комбинации с профильными рейками с шириной шлица 22 мм.

CEUK
CA

St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	6355805
Тип	TKH-S-30 ZL
Обозначение 1	Фиксатор усиленный
Обозначение 2	со скользящей гайкой
Производитель	OBO
Размер	M12x65
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	пар
Масса	88,6 кг
Единица веса	кг/100 пар


Технический паспорт

Фиксатор, усиленный ТКН ZL



Артикульный номер: 6355805

Размеры



Высота	30 мм
--------	-------

Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	21 кН
Подходит для толщины фланца макс.	30 мм
Подходит для толщины фланца мин.	20 мм
Метрическая резьба	12
Винт	M12 x 65