

Технический паспорт

Фиксатор ТКС для малых нагрузок



Артикульный номер: 6355808



Фиксатор с гайкой с шестигранной головкой для крепления на стальных конструкциях.
Предел фиксации: 25 мм.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6355808
Тип	TKS-L-25 FT
Обозначение 1	Фиксатор для малых нагрузок
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OBO
Размер	M10x50
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	пар
Масса	39,2 кг
Единица веса	кг/100 пар
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,9417 кг CO ₂ e / 2 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор TKS для малых нагрузок



Артикульный номер: 6355808

Размеры



Высота 25 мм

Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	10 кН
Подходит для толщины фланца макс.	25 мм
Подходит для толщины фланца мин.	15 мм
Метрическая резьба	10
Винт	M10 x 50