

Технический паспорт

Керамическая клемма

Артикульный номер: 7205700



Термостойкие керамические клеммы для доукомплектования распределительных коробок FireBox T-серии. Протестировано согласно DIN EN 60998-2-1:2004.



Исходные данные

Артикульный номер	7205700
Тип	TK 04
Обозначение 1	Кер.клемма с защит.проводкой
Обозначение 2	д/телеком.коробок FireBox T
Производитель	OVO
Размер	4 mm ²
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	0,88 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Керамическая клемма

Артикульный номер: 7205700



Размеры



Длина	8,5 мм
Ширина	21,5 мм
Высота	21,5 мм

Технические характеристики

Необходима замыкающая пластина	нет
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	4 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	2
Количество клемм на каждом полюсе	2
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2	Винтовой зажим
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Изоляционный материал	Керамика
Вид монтажа	Прочее
Номинальное сечение макс.	4 мм ²
Номинальное сечение мин.	0,5 мм ²
Номинальное напряжение	400 V
Номинальный ток	32 A
Количество полюсов	1
Диапазон рабочих температур мин.	250 C
Прозрачный	нет