

Технический паспорт

Винтовой балочный зажим, с шарниром

Артикульный номер: 1488111



Балочный зажим с шарнирами для крепления на несущей конструкции без сварки и сверления. Максимальная нагрузка зависит от направления нагрузки.



St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1488111
Тип	TK FL G
Обозначение 1	Шарнирная скоба
Обозначение 2	Модель "E"
Производитель	OBO
Размер	0-24mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	34 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винтовой балочный зажим, с шарниром

Артикульный номер: 1488111



Размеры



Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Прочее
Вид крепления	Привинтить
Разрушающая нагрузка	2,8 кН
Толщина фланца F макс.	24 мм
Толщина фланца F мин.	0 мм
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Метрическая резьба	10
Шарнир регулируемый	да
Конец шарнира	да