

Технический паспорт

Фиксатор для трапецевидного крепления A2

Артикульный номер: 6357538



Фиксатор для крепления трапецевидного подвеса на соответствующих потолках.

Важно: необходимо учитывать статические характеристики трапецевидного потолка.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6357538
Тип	TPB R A2
Обозначение 1	Фиксатор
Производитель	OBO
Размер	145x10
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	145 мм
Ширина	9,5 мм
Высота	22,5 мм

Технический паспорт

Фиксатор для трапецевидного крепления A2

Артикульный номер: 6357538



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	0,8 кН
Нагрузка (F) кН	0,8 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,5 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Конец шарнира	нет
Регулируемый	да