


Технический паспорт

Фиксатор для трапецевидного крепления FS

Артикульный номер: 6357536



Фиксатор для крепления трапецевидного подвеса на соответствующих потолках.
Важно: необходимо учитывать статические характеристики трапецевидного потолка.




st Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6357536
Тип	TPB R FS
Обозначение 1	Фиксатор
Производитель	OBO
Размер	145x10
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1167 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	145 мм
Ширина	9,5 мм
Высота	22,5 мм

Технический паспорт

Фиксатор для трапецевидного крепления FS

Артикульный номер: 6357536



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	0,8 кН
Нагрузка (F) кН	0,8 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,5 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Регулируемый	да