

# Технический паспорт

Стержень с резьбой A4 1000

Артикульный номер: 3141502



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	3141502
Тип	TR M10 1M A4
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M10x1000mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	49 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Стержень с резьбой А4 1000

Артикульный номер: 3141502



## Размеры



Длина	1 000 мм
Размер d	10 мм
Размер L	1 000 мм

# Технический паспорт

Стержень с резьбой А4 1000

Артикульный номер: 3141502



## Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	62,8 кН
Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Левая резьба	нет