

# Технический паспорт

## Стержень с резьбой 1 м, черный

Артикульный номер: 3141540



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



CE

**St** Сталь

**BR** вороненый

### Исходные данные

Артикульный номер	3141540
Тип	TR M10 1M BR
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	10x10x1000
Цвет	черный
Материал	Сталь
Поверхность	вороненый
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	49 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Стержень с резьбой 1 м, черный

Артикульный номер: 3141540



## Размеры



Длина	1 000 мм
Размер d	10 мм
Размер L	1 000 мм

## Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Вид резьбы	Метрический
Левая резьба	нет
Класс прочности стержня с резьбой	8.8