

# Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141209



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



- St** Сталь
- G** гальванически оцинкованный

## Исходные данные

Артикульный номер	3141209
Тип	TR M10 1M G
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M10x1000mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	49 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141209



## Размеры



Длина	1 000 мм
Размер d	10 мм
Размер L	39,37 in
Размер L	1 000 мм

# Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141209



## Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	23,2 кН
Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Левая резьба	нет
Класс прочности стержня с резьбой	8.8