

Технический паспорт

Стержень с резьбой 2 м, черный

Артикульный номер: 3141542



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



CE

St Сталь

BR вороненый

Исходные данные

Артикульный номер	3141542
Тип	TR M10 2M BR
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	10x10x2000
Цвет	черный
Материал	Сталь
Поверхность	вороненый
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	98 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Стержень с резьбой 2 м, черный

Артикульный номер: 3141542



Размеры



Длина	2 000 мм
Размер d	10 мм
Размер L	2 000 мм

Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Вид резьбы	Метрический
Левая резьба	нет
Класс прочности стержня с резьбой	8.8