

# Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141306



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



|    |                            |
|----|----------------------------|
| St | Сталь                      |
| G  | гальванически оцинкованный |

## Исходные данные

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Артикульный номер           | 3141306                    |
| Тип                         | TR M12 1M G                |
| Обозначение 1               | Стержень с резьбой         |
| Производитель               | OBO                        |
| Размер                      | M12x1000mm                 |
| Материал                    | Сталь                      |
| Поверхность                 | гальванически оцинкованный |
| Стандарт поверхности        | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Минимальная единица продажи | 10                         |
| Единица расхода             | Шт.                        |
| Масса                       | 62 кг                      |
| Единица веса                | кг/100 шт.                 |


# Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141306



## Размеры



|          |          |
|----------|----------|
| Длина    | 1 000 мм |
| Размер d | 12 мм    |
| Размер L | 39,37 in |
| Размер L | 1 000 мм |

# Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141306



## Технические характеристики

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Разрушающая нагрузка              | 33,7 кН |
| Резьба                            | M12     |
| Метрическая резьба                | 12      |
| Левая резьба                      | нет     |
| Класс прочности стержня с резьбой | 8.8     |