

Технический паспорт

Стержень с резьбой A2 2000

Артикульный номер: 3141316



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3141316
Тип	TR M12 2M A2
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M12x2000mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	140 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стержень с резьбой А2 2000

Артикульный номер: 3141316



Размеры



Длина	2 000 мм
Размер d	12 мм
Размер L	2 000 мм

Технический паспорт

Стержень с резьбой А2 2000

Артикульный номер: 3141316



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	79,13 кН
Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Левая резьба	нет