

# Технический паспорт

Стержень с резьбой G 2000

Артикульный номер: 3141144



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

## Исходные данные

Артикульный номер	3141144
Тип	TR M12 2M G
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M12x2000mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	140 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Стержень с резьбой G 2000

Артикульный номер: 3141144



## Размеры



Длина	2 000 мм
Размер d	12 мм
Размер L	78,74 in
Размер L	2 000 мм

# Технический паспорт

Стержень с резьбой G 2000

Артикульный номер: 3141144



## Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	33,7 кН
Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Левая резьба	нет
Класс прочности стержня с резьбой	8.8