

# Технический паспорт

Стержень с резьбой A2 1000

Артикульный номер: 3141327



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



<b>A2</b>	Нержавеющая сталь
<b>2B</b>	без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	3141327
Тип	TR M6 1M A2
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M6x1000mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	18,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Стержень с резьбой А2 1000

Артикульный номер: 3141327



## Размеры



Длина	1 000 мм
Размер d	6 мм
Размер L	1 000 мм

# Технический паспорт

Стержень с резьбой A2 1000

Артикульный номер: 3141327



## Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	19,78 кН
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Левая резьба	нет