

Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141047



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



St	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3141047
Тип	TR M6 1M G
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M6x1000mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	18,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141047



Размеры



Длина	1 000 мм
Размер d	6 мм
Размер L	1 000 мм

Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141047



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	8,04 кН
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Левая резьба	нет
Класс прочности стержня с резьбой	8.8