


Технический паспорт

Стержень с резьбой A2 2000

Артикулный номер: 3141328



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



- A2** Нержавеющая сталь
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикулный номер | 3141328 |
| Тип | TR M6 2M A2 |
| Обозначение 1 | Стержень с резьбой |
| Производитель | OBO |
| Размер | M6x2000mm |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Поверхность | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 36,6 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Стержень с резьбой А2 2000

Артикульный номер: 3141328



Размеры



| | |
|----------|----------|
| Длина | 2 000 мм |
| Размер d | 6 мм |
| Размер L | 2 000 мм |

Технический паспорт

Стержень с резьбой А2 2000

Артикульный номер: 3141328



Технические характеристики

| | |
|----------------------|----------|
| Разрушающая нагрузка | 19,78 кН |
| Резьба | M6 |
| Метрическая резьба | 6 |
| Левая резьба | нет |