

Технический паспорт

Стержень с резьбой A2 1000

Артикулный номер: 3141310



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



- A2** Нержавеющая сталь
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикулный номер	3141310
Тип	TR M8 1M A2
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M8x1000mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	30 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стержень с резьбой А2 1000

Артикульный номер: 3141310



Размеры



Длина	1 000 мм
Размер d	8 мм
Размер L	39,37 in
Размер L	1 000 мм

Технический паспорт

Стержень с резьбой А2 1000

Артикульный номер: 3141310



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	35,17 кН
Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Левая резьба	нет