

Технический паспорт

Стержень с резьбой А4 1000

Артикульный номер: 3141492



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



CE

| | |
|-----------|-------------------------------|
| A4 | Нержавеющая сталь |
| 2B | без обработки, дообработанный |

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 3141492 |
| Тип | TR M8 1M A4 |
| Обозначение 1 | Стержень с резьбой |
| Производитель | OBO |
| Размер | M8x1000mm |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Поверхность | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 30 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Стержень с резьбой А4 1000

Артикульный номер: 3141492



Размеры



| | |
|----------|----------|
| Длина | 1 000 мм |
| Размер d | 8 мм |
| Размер L | 1 000 мм |

Технический паспорт

Стержень с резьбой А4 1000

Артикульный номер: 3141492



Технические характеристики

| | |
|----------------------|----------|
| Разрушающая нагрузка | 40,19 кН |
| Резьба | M8 |
| Метрическая резьба | 8 |
| Левая резьба | нет |