

Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141128



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



- St** Сталь
- G** гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3141128
Тип	TR M8 1M G
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M8x1000mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	30 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141128



Размеры



Длина	1 000 мм
Размер d	8 мм
Размер L	39,37 in
Размер L	1 000 мм

Технический паспорт

Стержень с резьбой G 1000

Артикульный номер: 3141128



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	14,6 кН
Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Левая резьба	нет
Класс прочности стержня с резьбой	8.8