


Технический паспорт

Стержень с резьбой А4 2000

Артикульный номер: 3141494



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3141494
Тип	TR M8 2M A4
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M8x2000mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	60 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стержень с резьбой А4 2000

Артикульный номер: 3141494



Размеры



Длина	2 000 мм
Размер d	8 мм
Размер L	2 000 мм

Технический паспорт

Стержень с резьбой А4 2000

Артикульный номер: 3141494



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	40,19 кН
Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Левая резьба	нет