


Технический паспорт

Разделительная полочка Z-образной формы 110 FS

Артикульный номер: 6062391



Разделительная перегородка для кабельных лотков BKRS. Крепление с плоскими круглыми болтами М 6 x 12 мм в перфорации дна. Начиная с ширины лотка 200 мм следует использовать разделительную полочку с максимальным размером отсека 220 мм.

Начиная с ширины лотка 500 мм следует использовать две разделительные полочки с максимальным размером отсека 220 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6062391
Обозначение 1	Разделительная полочка
Обозначение 2	Z-образная, для BKS
Производитель	OBO
Размер	110x2x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	210,433 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Разделительная полочка Z-образной формы 110 FS

Артикульный номер: 6062391



Размеры



Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	34 мм
Высота	109 мм
Высота	4 in
Толщина листа	2 мм
Размер Н (дюймы)	4 in
Размер Н	110 мм
Размер L	10 ft
Размер L	3 000 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Вид крепления	привинчиваемый
Крепежные отверстия (ETIM)	да
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет