

Технический паспорт

Соединитель разделительных полочек

Артикульный номер: 6067970



Соединитель для безболтового крепления разделительных полочек TSG на боковой стенке любой высоты.



A2	Нержавеющая сталь 1.4310
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6067970
Тип	TSGV A2
Обозначение 1	Соединитель разделит. полочек
Обозначение 2	для любых разд. полочек
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,899 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0565 кг COe / 1 Шт.



Технический паспорт

Соединитель разделительных полочек

Артикульный номер: 6067970



Размеры



Длина	60 мм
Ширина	20 мм
Высота	15 мм
Толщина листа	0,5 мм

Технические характеристики

Модель	Прочее
Вид крепления	Крепежный зажим
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет