

# Технический паспорт

## Разделительная полочка 110 DD

Артикульный номер: 6062335



Разделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6062335
Тип	TSG 110 DD
Обозначение 1	Разделительная полочка
Обозначение 2	Для кабеленесущих систем
Производитель	OBO
Размер	110x2995
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	85 кг
Единица веса	кг/100 м


# Технический паспорт

## Разделительная полочка 110 DD

Артикульный номер: 6062335



### Размеры



Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер Н (дюймы)	4 in
Размер Н	110 мм
Размер L	118 ft
Размер L	3 000 мм



### Технические характеристики

Исполнение	L-образный профиль
Вид крепления	привинчиваемый
Крепежные отверстия (ETIM)	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет