

Технический паспорт

Разделительная полочка 30 A2

Артикульный номер: 6062052



Разделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.



- A2

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B

без обработки, дообработанный

Исходные данные	
Артикульный номер	6062052
Тип	TSG 30 A2
Обозначение 1	Разделительная полочка
Обозначение 2	Для кабеленесущих систем
Производитель	OBO
Размер	30x2995
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	40,434 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Разделительная полочка 30 A2


Артикульный номер: 6062052



Размеры



Длина	3 000 мм
Высота	30 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер Н	30 мм
Размер L	3 000 мм



Технические характеристики

Исполнение	L-образный профиль
Вид крепления	привинчиваемый
Крепежные отверстия (ETIM)	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет