

# Технический паспорт

## Разделительная полочка 60 A2

Артикульный номер: 6062084



Разделительные полочки для разделения кабелей и проводов, отличающихся напряжением или функциями.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Артикульный номер  | 6062084                              |
| Тип  | TSG 60 A2                            |
| Обозначение 1  | Разделительная полочка               |
| Обозначение 2  | Для кабеленесущих систем             |
| Производитель  | OBO                                  |
| Размер   | 60x2995                              |
| Цвет   | цвета нержавеющей стали              |
| Материал   | Нержавеющая сталь 1.4301 (304)       |
| Поверхность  | без обработки, дообработанный        |
| Стандарт поверхности                                       |                                      |
| Минимальная единица продажи                                | 3                                    |
| Единица расхода  | Метр                                 |
| Масса  | 59,265 кг                            |
| Единица веса   | кг/100 м                             |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 2,8887 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

## Разделительная полочка 60 А2

Артикульный номер: 6062084



### Размеры



|                  |          |
|------------------|----------|
| Длина            | 3 000 мм |
| Длина            | 10 ft    |
| Высота           | 60 мм    |
| Высота           | 2 in     |
| Толщина листа    | 0,75 мм  |
| Размер Н (дюймы) | 2 in     |
| Размер Н         | 60 мм    |
| Размер L         | 10 ft    |
| Размер L         | 3 000 мм |



### Технические характеристики

|  |                    |
|--|--------------------|
| Исполнение                               | L-образный профиль |
| Вид крепления                            | привинчиваемый     |
| Крепежные отверстия (ETIM)               | нет                |
| Повышение живучести конструкции          | нет                |
| Подходит для проволочного лотка          | да                 |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да                 |
| Подходит для кабельного лотка            | да                 |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                |