

Технический паспорт

Разделительная полочка 85 FS

Артикульный номер: 6062114



Разделительные полочки для разделения кабелей и проводов, отличающихся напряжением или функциями.



- St

Сталь
- FS

оцинкован конвейерным методом

| Исходные данные             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 6062114                       |
| Обозначение 1               | Разделительная полочка        |
| Обозначение 2               | Для кабеленесущих систем      |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | 85x2995                       |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 3                             |
| Единица расхода             | Метр                          |
| Масса                       | 70,233 кг                     |
| Единица веса                | кг/100 м                      |


# Технический паспорт

## Разделительная полочка 85 FS


Артикульный номер: 6062114



### Размеры



|                  |          |
|------------------|----------|
| Длина            | 10 ft    |
| Высота           | 85 мм    |
| Высота           | 3 in     |
| Толщина листа    | 0,75 мм  |
| Размер Н (дюймы) | 3 in     |
| Размер Н         | 85 мм    |
| Размер L         | 10 ft    |
| Размер L         | 3 000 мм |



### Технические характеристики

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Исполнение                               | L-образный профиль |
| Вид крепления                            | привинчиваемый     |
| Крепежные отверстия (ETIM)               | нет                |
| Повышение живучести конструкции          | нет                |
| Подходит для проволочного лотка          | да                 |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да                 |
| Подходит для кабельного лотка            | да                 |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                |