

Технический паспорт

Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок

Артикульный номер: 7428140



Регулируемый по высоте тубус для монтажа в кассетных рамках RKF, а также в регулируемых по высоте круглых и квадратных кассетных рамках RKFR и RKFN. В рабочем (открытом) состоянии выступает над полом, в нерабочем (закрытом) состоянии располагается вровень с полом. Применяется в полах с влажным типом уборки. Крышка тубуса и ручки изготовлены из нержавеющей стали.



Zn

литье из цинкового сплава под давлением

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	7428140
Тип	TUK2 GV
Обозначение 1	Тубус
Обозначение 2	с пластиной
Производитель	OBO
Размер	Ø110mm
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	59 кг
Единица веса	кг/100 шт.