


Технический паспорт

Разделительная перегородка

Артикульный номер: 6286835



Перегородка для разделения электромонтажной колонны типа ISS130130 для инсталляции различных уровней напряжения.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6286835
Тип	TW130130
Обозначение 1	Перегородка
Обозначение 2	для ISS130130
Производитель	OBO
Размер	1000x63
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Метр
Масса	53,5 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,4879 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Разделительная перегородка

Артикульный номер: 6286835



Размеры



Длина	1 000 мм
Ширина	63 мм
Высота	1 мм

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Прочее
Не содержит галогенов	да