


Технический паспорт

Перегородка TWP

Артикульный номер: 6288264



Разделительная перегородка для кабельного короба при наличии разных уровней напряжения.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6288264
Тип	TWP
Обозначение 1	Перегородка
Обозначение 2	горизонтально д.канала пульта
Производитель	OBO
Размер	14x92x2000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	87 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,2713 кг CO ₂ e / 1 Метр

Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	14 мм
Высота	92 мм

Технический паспорт

Перегородка TWP

Артикульный номер: 6288264



Технические характеристики

Исполнение	Одиарная
Вид крепления	Вставной
Подходит для высоты канала	133
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C