

Технический паспорт

Распределительная коробка Т 100, закрытая

Артикульный номер: 2007255



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма без вводов. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колпаков. Крышка с быстроразъемным соединением и возможностью опломбировки. Изготовлено из материалов, которые не содержат галогенов и устойчивы к УФ-излучению. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °С. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2007255
Тип	T 100 OE
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	без вводов
Производитель	OBO
Размер	150x116x67
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	16,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6772 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Распределительная коробка Т 100, закрытая

Артикульный номер: 2007255



Размеры



Длина	150 мм
Ширина	116 мм
Высота	67 мм

Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Способ ввода	отсутствует
Способ ввода	Кабель
Вид прохода через корпус	без
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Ввод сзади	да
Электрические вводы	отсутствует
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C
Форма	прямоугольной формы
Повышение живучести конструкции	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Не содержит галогенов	да
Внутренние размеры на просвет	136x102x57 мм
С экранированием	нет
С крышкой	да
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение мин.	10 мм ²
Номинальное напряжение	500 V
Пломбируемая	да

Технический паспорт

Распределительная коробка Т 100, закрытая

Артикульный номер: 2007255



Технические характеристики

Вид защиты	IP66
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	65 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C
Прозрачная крышка	нет
Стойкий к атмосферным воздействиям	нет