

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка Т 40, со вставным уплотнителем
Артикульный номер: 2007045



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Квадратная форма со вставными уплотнениями по бокам и высеченными вводами на дне.

Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью внутреннего закрепления. С несъемной крышкой для клемм. Изготовлено из материалов, которые не содержат галогенов и устойчивы к УФ-излучению.

Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670.

Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °С. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2007045
Тип	T 40
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с вводами
Производитель	OBO
Размер	90x90x52
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2307 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка Т 40, со вставным уплотнителем


Артикульный номер: 2007045



Размеры



Длина	90 мм
Ширина	90 мм
Высота	52 мм



Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество вводов	7
Способ ввода	Вставной уплотнитель
Способ ввода	Кабель
Вид прохода через корпус	Ступенчатая мембрана, обрезная
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	защелкиваемый
Ввод сзади	да
Электрические вводы	7 x M25
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	квадратные
Повышение живучести конструкции	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Внутренние размеры на просвет	77x77x46 мм
С экранированием	нет

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка Т 40, со вставным уплотнителем

Артикульный номер: 2007045



Технические характеристики

С крышкой	да
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение мин.	4 мм ²
Номинальное напряжение	500 V
Пломбируемая	нет
Вид защиты	IP56
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	65 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C
Прозрачная крышка	нет
Стойкий к атмосферным воздействиям	нет